

Zmiękczacze > Zmiękczacze do pracy ciągłej > Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 50 /9100Duplex SE

Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 50 /9100Duplex SE



Model : -

Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 50 /9100Duplex SE

Producent : -

WS - 50/9100Duplex SE - zmiękczac dwukolumnowy, regeneracja objętościowa, pracuje w systemie wahadłowym – zapewnia nieprzerwaną dostawę wody zmiękczonej. Jeden wielodrogowy zawór sterujący, przepływomierz wmontowany w przewód wody zmiękczonej - pomiar impulsowy, dwa wymienniki jonitowe z atestowaną żywicą jonowymienną, kompletny zbiornik solanki, wąż do kanalizacji. Urządzenie posiada atest PZH. Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C, zasilanie 24 V/ 50 Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy).

solid black 1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">50

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">nominalna średnica przyłącza

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">DN

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:

Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 50 /9100Duplex SE

solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
g.z.1”

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
przepływ nominalny przy zmiękczeniu do 0.1ºd

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
m³/h

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
1.7

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
przepływ max.

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
m³/h

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
2.8

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
średnie zużycie soli na jedną regenerację

Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 50 /9100Duplex SE

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
kg

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
8

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
pojemność jonowymienna

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
m³xºd

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
160

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
wysokość całkowita

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
1565

Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 50 /9100Duplex SE

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
głębokość całkowita

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
440

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
szerokość całkowita

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
1219

Zmiękczacze > Zmiękczacze do pracy ciągłej > Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 50 /9100Duplex SE

Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 50 /9100Duplex SE



Zmiękczacze > Zmiękczacze do pracy ciągłej > Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 50 /9100Duplex SE

Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 50 /9100Duplex SE

Zawór sterujący Fleck typ 9100SE



Żywica zmiękczejaca

Cena : 6.445,20 zł Brutto (5.240,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 luty 2012