

## Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 25 /9100Duplex



Model : -

Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 25 /9100Duplex

Producent : -

WS - 25/9100Duplex - zmiękczac dwukolumnowy, regeneracja objętościowa, pracuje w systemie wahadłowym – zapewnia nieprzerwaną dostawę wody zmiękczonej. Jeden wielodrogowy zawór sterujący, przepływomierz wmontowany w przewód wody zmiękczonej (w wersji elektrycznej – pomiar ilości wody jest nieczuły na zakłócenia spowodowane okresowymi brakami napięcia), dwa wymienniki jonitowe z atestowaną żywicą jonowymienną, kompletny zbiornik solanki, wąż do kanalizacji. Urządzenie posiada atest PZH. Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C, zasilanie 24 V/ 50 Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy).

solid black 1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
&nbsp;

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
25

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
nominalna średnica przyłącza

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
DN

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:

## Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 25 /9100Duplex

solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
g.z.1&rdquo;

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
przepływ nominalny przy zmiękczeniu do 0.1&ordm;d

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
m&sup3;/h

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
PL">0.9

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
przepływ max.

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
m&sup3;/h

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
1.4

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
średnie zużycie soli na jedną regenerację

## Zmiękczacz dwukolumnowy typ WS- 25 /9100Duplex

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
kg

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black  
1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
4

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
pojemność jonowymienna

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
m<sup>3</sup>;x&ordm;d

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black  
1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
80

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
wysokość całkowita

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black  
1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
1304

## Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 25 /9100Duplex

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
głębokość całkowita

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black  
1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
440

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
szerokość całkowita

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black  
1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
1070

Zmiękczacze > Zmiękczacze do pracy ciągłej > Zmiękczcz dwukolumnowy typ WS- 25 /9100Duplex

## Zmiękczcz dwukolumnowy typ WS- 25 /9100Duplex



Zmiękczacze > Zmiękczacze do pracy ciągłej > Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 25 /9100Duplex

## Zmiękczac dwukolumnowy typ WS- 25 /9100Duplex

Zawór sterujący Fleck 9100



Żywica zmiękczająca  
&nbsp;

**Cena : 5.325,90 zł Brutto ( 4.330,00 zł Netto)**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 lutego 2012*